

Model

Canyon

Lijn

Scout

Certificering

EN ISO 20345:2022

Artikelcode

30519-08

Veiligheidsnorm

S7S FO HI CI SC HRO SR



Upper	Gevet nubuck leder, Hydrotech waterafstotend, HT-WR materiaal
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	QRS01
Loopzool	PU -Rubber Vibram
Veiligh. Neus	ALU-SXT 2.0
Veiligh. Zool	KX Antiperforatie PS
Kleur	zwart/rood
Maten	40/47
Gewicht	880 gr.
Extra	HDry waterproof

Src

PU - RUBBER

SOLE 30

SLIP RESISTANCE

EN ISO 20345:2022

BASIC CERAMIC WITH NALS

FORWARD
HEEL SLIP
≥ 0.31

0,32

BACKWARD
FOREPART SLIP
≥ 0.36

0,42

SR CERAMIC WITH GLYCERINE

FORWARD
HEEL SLIP
≥ 0.19

0,19

BACKWARD
FOREPART SLIP
≥ 0.22

0,22

Specificaties



alu-sxt 2.0
aluminium



RESISTANT
TO 3.0 mm.
NAILS

dynamic HC control
technology

STABIL • ACTIVE

DUAL MICRO
DRY WICBO

WED
Wire Electricity Discharge

QRS01

SPUNTERBO


Reflex inserts

PHthalateFREE

SRC

HDry
+ WATERPROOF UPPER

Symbolen



HDry

is een technologie voor het waterbestendig maken van schoeisel. Elk punt waar water het schoeisel binnen zou kunnen dringen wordt aan de binnenzijde van het microfiber perfect afgedicht door het HDry Membraan.

Vibram

is een kwalitatief hoogwaardige rubberen zool. Eigenschappen zijn veiligheid, grip, stabiliteit, comfort, duurzaamheid, hittebestendigheid en flexibiliteit.

Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

KX Antiperforatie PS

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering tot 3.0 mm.

alu-sxt 2.0

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de schoen.

WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.